



# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

Avec leur conception classique aux accents historiques, les lampes flammes et lustres LED dépolies classiques produisent une lumière blanche chaude esthétique et décorative tout en permettant une économie de près de 90 % en coûts énergétiques. Les formes répandues des lampes flammes et lustres LED dépolies classiques s'adaptent parfaitement aux luminaires existants.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387382
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR
-------------------------------	---


Nom de produit complet	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR
Code EOC	871869670639800
Code de commande	70639800
Code 12NC	929001345302
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696706398
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696706404

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35 mm	97 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

