



Lampadine a goccia e a oliva Classic LED con vetro smerigliato

Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LED goccia e oliva smerigliate uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto


Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E27 [E27]		70 %
Durata nominale	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	2,2 W
Conformità a RoHS EU	Sì	Corrente lampada (Nom)	21 mA
		Potenza equivalente	25 W
		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0,4
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tensione (Nom)	220-240 V
Flusso luminoso	250 lm		
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Temperatura	
Temperatura del colore correlata	2700 K	Temp. massima involucro (Nom)	36 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		

Lampadine a goccia e a oliva Classic LED con vetro smerigliato

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	387385
EyeComfort	Sì
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR



Nome completo prodotto	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR
Full EOC	871869670645900
Codice d'ordine	70645900
Codice materiale (12NC)	929001345602
Codice locale	INCALUS25
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696706459
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696706466

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm

Fotometrie




Lampadine a goccia e a oliva Classic LED con vetro smerigliato

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR

