



# Lampadine a goccia e a oliva Classic LED con vetro smerigliato

## Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LED goccia e oliva smerigliate uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                     |                    | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)                            |               |
|---|--------------------|---|---------------|
| Attacco                                   | E14 [E14]          |   | 70 %          |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         | <b>Funzionamento e parte elettrica</b>                            |               |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000             | Frequenza di linea  | 50 to 60 Hz   |
| Lighting Technology                       | LED                | Frequenza di ingresso   | Da 50 a 60 Hz |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             | Consumo energetico  | 2,2 W         |
| Conformità a RoHS EU                      | Sì                 | Corrente lampada (Nom)  | 21 mA         |
|   |                    | Potenza equivalente   | 25 W          |
|   |                    | Tempo di avvio (Nom)  | 0,5 s         |
|   |                    | Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s         |
| <b>Dati tecnici di illuminazione</b>      |                    | Fattore di potenza (frazione)                                     | 0,4           |
| Codice colore                             | 827 [CCT of 2700K] | Tensione (Nom)  | 220-240 V     |
| Flusso luminoso                           | 250 lm             |   |               |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)  | <b>Temperatura</b>  |               |
| Temperatura del colore correlata          | 2700 K             | Temp. massima involucro (Nom)                                     | 36 °C         |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 113,00 lm/W        |   |               |
| Uniformità del colore                     | <6                 |   |               |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 80                 |   |               |

# Lampadine a goccia e a oliva Classic LED con vetro smerigliato

| Controlli e dimmerazione        |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Dimmerabile                     | No                                   |
| Meccanica e corpo               |                                      |
| Finitura lampadina              | Smerigliata                          |
| Forma lampadina                 | BA35                                 |
| Approvazione e applicazione     |                                      |
| Classe di efficienza energetica | E                                    |
| Consumo energetico kWh/1000 h   | 3 kWh                                |
| Numero di registrazione EPREL   | 387387                               |
| EyeComfort                      | Si                                   |
| Dati del prodotto               |                                      |
| Nome prodotto ordine            | CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR |
|                                 | FR                                   |


|   |  |
|---|--|
| Nome completo prodotto                      | Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR |
| Full EOC                                    | 871869670649700                          |
| Codice d'ordine                             | 70649700                                 |
| Codice materiale (12NC)                     | 929001345802                             |
| Codice locale                               | INCAVEN25                                |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1  |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696706497                            |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                       |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696706503                            |

## Disegno tecnico




| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR | 35 mm | 123 mm |

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR


# Lampadine a goccia e a oliva Classic LED con vetro smerigliato

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

## Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

