



SceneSwitch LEDspot

LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4

In einigen Situationen ist ein kühles Licht gefragt, andere gewinnen im Ambiente eines warmen, gemütlichen Leuchtens. Mit Philips SceneSwitch-LEDspot können Sie in einem Spot verschiedene Lichteinstellungen haben. Sie benötigen dazu keinen Dimmer! Optimieren Sie Ihre Beleuchtung für Entspannung, Hobby, Freizeit oder Arbeit. Alles mit einem Schalter. Und es funktioniert mit Ihrem vorhandenen Schalter! Es ist keine weitere Installation erforderlich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GU10 [GU10]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Lichtstrom	345 lm
Lichtstärke (Nom)	600 cd
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2500 2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	69,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	345 lm
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	1,5 3,5 5 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

SceneSwitch LEDspot

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
------------	--------------------------

Genehmigung und Anwendung


Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4


Gesamt-Produktcode	871951426552300
Bestellcode	26552300
Material-Nr. (12NC)	929001346057
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514265523
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514265530

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm

Photometrische Daten




Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4


SceneSwitch LEDspot

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

