



SceneSwitch LED-spot

LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-spots kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10 [GU10]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	345 lm
Fargebetegnelse	Varm / ekstra varm / svært varm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	69,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	1,5 3,5 5 W
lyskildestrom (nom.)	43 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]


Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EyeComfort	Ja

SceneSwitch LED-spot

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Fullstendig produktavn	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Full EOC	871869671093701
Lokal kodebeskrivelse	3200509
Bestillingskode	71093701



Materialenr. (12NC)	929001346058
Lokal bestillingskode	3200509
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696710937
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718696752838

Målskisse




Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

