



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i ett traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T5-lysrör är rätt val för bästa prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör dessa T5 LED-lysrör till ett självklart val för alla krävande användningsområden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Nominell livslängd	60 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	5 200 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	144,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	40000-75000 Hz
Ingångsfrekvens	40000-75000 Hz
Effektförbrukning	36 W
Lampström (max)	750 mA
Lampström (min)	550 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	65-75 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	75 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 500 mm


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	36 kWh
EPREL-registreringsnummer	415181

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
Fullständigt produktnamn	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
Full EOC	871869670599500
Beskrivning av lokal kod	8292784
Beställningsnummer	70599500
Materialnummer (12NC)	929001346102
Lokal kod	8292784
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696705995
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696706008

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5


Livslängd




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

