



MASTER LEDspot MV

Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]
Nominal kullanım ömrü	25.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	940 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	36°
Işık Akısı	420 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	700 cd

Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	84,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	380 lm

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz

MASTER LEDspot MV

Güç Tüketimi	5 W
Lamba Akımı (Nom)	27 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.8
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]


Onay ve Uygulama

Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh

Ürün Verileri



Sipariş ürün adı	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim
Tam ürün adı	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim
Tam ürün kodu	871869675594500
Sipariş kodu	75594500
Malzeme No. (12NC)	929001349008
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696755945
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696755952

Boyutlu çizim



Product	D	C
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	50 mm	54 mm

Fotometrik bilgi




Accent Lighting Spots - Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim

Spectral Power Distribution Colour - Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim



MASTER LEDspot MV

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim

Lumen Maintenance Diagram - Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim

