



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

De Philips CorePro LED PLC integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel, zoals o.a. het gebruikte armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie		Opstarttijd (nom.)		0,5 s
Lampvoet	G24Q-1 [G24q-1]	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)		0.5 s
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Power Factor (nom.)		0.9
Schakelcyclus	50.000X	Spanning (nom.)		20-50 V
B50L70	30000 h	Temperatuur		
Eisen aan armatuurontwerp		T-omgeving (max.)		35 °C
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	T-omgeving (min.)		-20 °C
Lichtstroom (nom.)	500 lm	T-opslag (max.)		65 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	500 lm	T-opslag (min.)		-40 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	T-behuizing maximaal (nom.)		60 °C
Kleurconsistentie	<6	Regelsystemen en Dimmers		
Kleurweergave-index (nom.)	83	Dimbaar		Nee
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Mechanische eigenschappen en Behuizing		
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Productlengte		100 mm
Ingangsfrequentie	30000-80000 Hz	Goedkeuring en Toepassing		
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Energie-efficiëntielabel (EEL)		A+
Lampstroom (max.)	260 mA			
Lampstroom (min.)	150 mA			

CorePro LED PLC


Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	6 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869670665700
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

EAN/UPC - Product	8718696706657
Bestelcode	70665700
Local Code	CPLC8404PG24Q1
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001351102
Netto gewicht (per stuk)	0,075 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Let op: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


Maatschets




PLED PLC 24V 5-13W 500lm 4000K G24Q-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm

Fotometrische gegevens




CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 840 500lm



LEDtube 100mm 5W G24Q-1 840 500lm


CorePro LED PLC

Fotometrische gegevens




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Levensduur



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

