



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

Philips CorePro LED PLC är den perfekta uppgraderingslösningen för downlights i en rad olika applikationer för allmänbelysning. Produkten integrerar en LED-ljuskälla i en traditionell lysrörsdesign för att ge avsevärda energibesparingar under hela livslängden - livslängden blir hela dubbelt så lång som för vanliga lysrör.

Produktdata

Allmän information		Effektfaktor (nom)	0.9
Sockel	G24Q-1 [G24q-1]	Spänning (nom)	20-50 V
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Temperatur	
Driftcykel	50000X	T-ambient (max)	35 °C
B50L70	30000 h	T-ambient (min)	-20 °C
Ljusteknik		T-förvaring (max)	65 °C
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]	T-förvaring (min)	-40 °C
Ljusflöde (nom)	500 lm	T-Case max. (nom)	60 °C
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	500 lm	Styrenheter och dimming	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Dimbara	No
Färgbeständighet	<6	Mekanik och armaturhus	
Färgåtergivningsindex (nom)	83	Produktlängd	100 mm
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Användning och godkännande	
Drift och elektricitet		Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Ingångsfrekvens	30000-80000 Hz	Energisparande produkt	Yes
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Lampström (max)	260 mA		
Lampström (min)	150 mA		
Tändningstid (nom)	0,5 s		
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s		

CorePro LED PLC


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869670665700
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1
EAN/UPC – Produkt	8718696706657

Beställningsnummer	70665700
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001351102
Nettovikt (stycke)	0,075 kg

Varning och Säkerhet

• OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor beror på utförandet.


Måttskiss



PLED PLC 24V 5-13W 500lm 4000K G24Q-1 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm

Fotometriska data



General Information 01 Photo Lighting 01 Page 117


CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 840 500lm



LEDtube 100mm 5W G24Q-1 840 500lm


CorePro LED PLC

Fotometriska data




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Livslängd



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

