



# CorePro LED lineales R7S



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halógeno. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	2.000 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	142,86 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1

Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
---	-----

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	14 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	75 mA
Potência equivalente	120 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,8
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	100 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

# CorePro LED lineales R7S

## Características mecánicas e compartimento

Formato da lâmpada	Linear
--------------------	--------

## Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	D
Consumo de energia kWh/1000 h	14 kWh
Número de registo EPREL	397582
EyeComfort	Sim

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
------------------------------	--



Nome do produto completo	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Código do produto completo	871869671400300
Código de encomenda	71400300
N.º material (12NC)	929001353602
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696714003
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696714010

## Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

## Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


# CorePro LED lineales R7S

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

