



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-ljuskällor med dubbla ändrar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Du kan välja mellan dimbara produkter med djup ljusreglering som ger mysigt stämningsljus vid användning av dimbara armaturer.

### Produktdata

Allmän information		Effektförbrukning	
Socket	R7S [R7s]	Effektförbrukning	14 W
Nominell livslängd	15 000 h	Lampström (nom)	75 mA
Driftcykel	50 000	Motsvarande effekt	120 W
Lighting Technology	LED	Tändningstid (nom)	0,5 s
CE-märkning	Ja	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektfaktor (fraktion)	0,8
		Spänning (nom)	220-240 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	T-Case max. (nom)	100 °C
Ljusflöde	2 000 lm	Styrenheter och dimring	
Färgbeteckning	Vit (WH)	Dimbar	Ja
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Mekanik och armaturhus	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	142,86 lm/W	Lampform	Linjär
Färgbeständighet	<6	Användning och godkännande	
Färgåtergivningsindex	80	Energieffektivitetsklass	D
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh
Flimmervärde (PstLM)	1	EPREL-registreringsnummer	397582
Stroboskopisk effekt	0,4	EyeComfort	Ja
Drift och elektricitet			
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Ingångsfrekvens	50-60 Hz		


# CorePro LEDlinear MV

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Fullständigt produktnamn	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Full EOC	871869671400300
Beskrivning av lokal kod	8293204
Beställningsnummer	71400300
Materialnummer (12NC)	929001353602


Lokal kod	8293204
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696714003
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696714010

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm


## Fotometriska data



General Uniform Lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830





Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

# CorePro LEDlinear MV

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

