



Lampes MASTER LEDspot PAR30L

MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	15 degré(s)
Flux lumineux	1 700 lm
Intensité lumineuse (nom.)	19 000 cd
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	1 700 lm

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	20 W
Courant lampe (nom.)	102 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.92
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	66 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes MASTER LEDspot PAR30L

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR30L [PAR 3,75 pouces/95 mm long]
-------------------	-------------------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D
-------------------------------	---



Nom de produit complet	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D
Code EOC	871869961303700
Code de commande	61303700
Code 12NC	929001353802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699613037
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699613044

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	95,5 mm	129 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots – MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

Light Distribution Diagram – MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D


Lampes MASTER LEDspot PAR30L

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

