



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	380 lm
Intensità luminosa (Nom)	710 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	76,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	380 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5 W
Corrente lampada (Nom)	25 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]

# CorePro LEDspot MV

## Approvazione e applicazione


Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Si

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Nome completo prodotto	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM



Full EOC	871869673024900
Codice d'ordine	73024900
Codice materiale (12NC)	929001364302
Codice locale	CLAGU105084036D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696730249
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696730256

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

## Fotometrie




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM


# CorePro LEDspot MV

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

## Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

