



# Lampes MASTER LEDspot PAR30L

## MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	15 degré(s)
Flux lumineux	3 500 lm
Intensité lumineuse (nom.)	35 000 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	3 500 lm
---	----------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	37 W
Courant lampe (nom.)	196 mA
Puissance équivalente	70 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,95
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	88 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

# Lampes MASTER LEDspot PAR30L

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR30L [PAR 3,75 pouces/95 mm long]
-------------------	-------------------------------------

## Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D
-------------------------------	---


Nom de produit complet	MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D
Code EOC	871869961245000
Code de commande	61245000
Code 12NC	929001374302
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699612450
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699612467

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D	95,5 mm	129 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D

# Lampes MASTER LEDspot PAR30L


## Données photométriques




© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10

### Accent Lighting Spots - MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D

## Durée de vie



### Life Expectancy Diagram - MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D



### Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D

