



# Lampes MASTER LEDspot PAR30L

## MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	30 degré(s)
Flux lumineux	3 900 lm
Intensité lumineuse (nom.)	12 500 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	95,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	3 900 lm

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	41 W
Courant lampe (nom.)	215 mA
Puissance équivalente	70 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,95
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	88 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

# Lampes MASTER LEDspot PAR30L

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR30L [PAR 3,75 pouces/95 mm long]
-------------------	-------------------------------------

## Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	41 kWh
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D
-------------------------------	---


Nom de produit complet	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D
Code EOC	871869961241200
Code de commande	61241200
Code 12NC	929001374702
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699612412
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699612429

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	95,5 mm	129 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D

# Lampes MASTER LEDspot PAR30L


## Données photométriques




© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10

Accent Lighting Spots - MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D

