



Classic filament LED candles and lusters

LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	397 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	99,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.41
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C


Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Classic filament LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Spiegelkrona
Material i lampan	Glas
Lampform	P45 [P 45 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	387397
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4



Fullständigt produktnamn	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
Full EOC	871869976351000
Beskrivning av lokal kod	8295887
Beställningsnummer	76351000
Materialnummer (12NC)	929001395155
Lokal kod	8295887
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699763510
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC – Hölje	8718699763527

Måttskiss



Product	D	C
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4


Classic filament LED candles and lusters

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

