



# Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

## MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W, 12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.

### Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27 [E27]		87,00 lm/W
Durée de vie nominale	25 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	100 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	1 055 lm	Consommation électrique	12 W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	68 mA
		Puissance équivalente	75 W


# Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Heure de démarrage (nom.)	0,1 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh

## Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR
Nom de produit complet	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR
Code EOC	871869682618800
Code de commande	82618800
Code 12NC	929001868602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696826188
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696826195

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	77 mm	142 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR


# Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR



Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

