

# SceneSwitch LEDbulbs

## LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

. Determinate situazioni richiedono una luce fredda, mentre in altre è preferibile scegliere una luce soffusa calda. Con le lampadine LED Philips SceneSwitch potrai ottenere diversi scenari luminosi con una sola lampadina: scegli tra la forma a goccia, a oliva, o il faretto. Non avrai bisogno di dimmer! Ottimizza l'illuminazione per il relax, gli hobby, il divertimento o il lavoro. Dovrai solo utilizzare l'interruttore. Quello che hai già! Non importa quale lampadina SceneSwitch sceglierai perché sono tutte flessibili, con varie impostazioni di illuminazione. Inoltre, funzionano tutte con l'interruttore esistente. Non è necessaria nessun'altra installazione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/ 2200K]
Designazione colore	Caldo/Extra caldo/Molto caldo
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	107,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	1,6 3 7,5 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,51
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

# SceneSwitch LEDbulbs

## Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

## Approvazione e applicazione


Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
EyeComfort	Si

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT
Nome completo prodotto	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT



Full EOC	871869674309602
Codice d'ordine	74309602
Codice materiale (12NC)	929001888601
Codice locale	LEDCLASS603STEP
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696743096
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718696809785

## Disegno tecnico



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	60 mm	104 mm

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

# SceneSwitch LEDbulbs

## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

## Durata



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

