



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Température

Température maximale du produit (nom.)	45 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387402
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL
Nom de produit complet	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL
Code EOC	871869680853500
Code de commande	80853500
Code 12NC	929001889702
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696808535
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696808542

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	35 mm	97 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL


Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

