



# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

## Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E14 [E14]		70 %
Durata nominale	15.000 ore	<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	4,3 W
Conformità a RoHS EU	Sì	Corrente lampada (Nom)	40 mA
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Potenza equivalente	40 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Flusso luminoso	470 lm	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Fattore di potenza (frazione)	0,4
Temperatura del colore correlata	2700 K	Tensione (Nom)	220-240 V
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W	<b>Temperatura</b>	
Uniformità del colore	<6	Temp. massima involucri (Nom)	45 °C
Indice di resa cromatica (CRI)	80		

## Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	B35 [B 35 mm]

### Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387402
EyeComfort	Sì

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL
----------------------	--


Nome completo prodotto	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL
Full EOC	871869680853500
Codice d'ordine	80853500
Codice materiale (12NC)	929001889702
Codice locale	PHILEDKAN40E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696808535
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696808542

## Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	35 mm	97 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

## Fotometrie




General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

## Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

