



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe A60 [A 60 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 387405

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Nom de produit complet CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Code EOC 871869680867200

Code de commande 80867200

Code 12NC 929001890002


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718696808672

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC – Boîte 8718696808689

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	60 mm	104 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

