



CorePro LEDspot Reflectors

CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	105 lm
Ljusstyrka (nom)	210 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	105 lm
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	1,4 W
Lampström (nom)	13 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,1 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.1 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	42 °C

CorePro LEDspot Reflectors

Styrenheter och dimming

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	R50 [R 50 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	397640
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D
---------------------	--


Fullständigt produkt	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D
Full EOC	871869681173300
Beskrivning av lokal kod	8295189
Beställningsnummer	81173300
Materialnummer (12NC)	929001891002
Lokal kod	8295189
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696811733
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696811740

Måttskiss




Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

CorePro LEDspot Reflectors

Fotometriska data



OSRAM PHOTOMETRICS 03 Philips Lighting B.V. Page 11

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D



Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

