



CorePro LEDspot Reflectors

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-socket. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	320 lm
Ljusstyrka (nom)	550 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	74,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	320 lm
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	25 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C

CorePro LEDspot Reflectors

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	R50 [R 50 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	397642
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
-------------------------	--



Fullständigt produktnamn	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Full EOC	871869681177100
Beskrivning av lokal kod	8292238
Beställningsnummer	81177100
Materialnummer (12NC)	929001891202
Lokal kod	8292238
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696811771
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718696811788

Måttskiss



Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots – CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Light Distribution Diagram – CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D


CorePro LEDspot Reflectors

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D



Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

