



CorePro LEDspot Reflectors

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	210 lm
Ljusstyrka (nom)	400 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	210 lm
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3 W
Lampström (nom)	23 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,1 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,1 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	47 °C

CorePro LEDspot Reflectors

Styrenheter och dimming

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	R63 [R 63 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	397643
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
	36D


Fullständigt produkt	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Full EOC	871869681179500
Beskrivning av lokal kod	8295218
Beställningsnummer	81179500
Materialnummer (12NC)	929001891302
Lokal kod	8295218
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696811795
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696811801

Måttskiss




Product	D	C
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

CorePro LEDspot Reflectors

Fotometriska data



© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 11

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

