



CorePro LEDspot Reflectors

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	345 lm
Ljusstyrka (nom)	620 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	345 lm
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4,5 W
Lampström (nom)	25 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C

CorePro LEDspot Reflectors

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	R63 [R 63 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	397644
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
---------------------	--


Fullständigt produkt	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
Full EOC	871869681181800
Beskrivning av lokal kod	8292237
Beställningsnummer	81181800
Materialnummer (12NC)	929001891402
Lokal kod	8292237
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696811818
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696811825

Måttskiss




Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

CorePro LEDspot Reflectors

Fotometriska data



OSRAM PHOTOMETRICS 33 Philips Lighting B.V. Page 11

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D



Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

