



TrueForce LED Public (Road - SON)



TrueForce LED Road 55-35W E27 730

Le lampade Philips TrueForce LED road offrono una soluzione LED di facile e rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I prodotti garantiscono l'efficienza energetica e i benefici a lungo termine del LED nella sostituzione HID ed un risparmio immediato con un basso investimento iniziale.

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips illuminazione per lo schema elettrico e le istruzioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	730 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	5.500 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	157,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	70

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Consumo energetico	35 W
Corrente lampada (Nom)	920 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	70-80 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	95 °C

TrueForce LED Public (Road - SON)

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	Altro

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	35 kWh
Numero di registrazione EPREL	403564

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TForce LED Road 55-35W E27 730
----------------------	--------------------------------



Nome completo prodotto	TrueForce LED Road 55-35W E27 730
Full EOC	871869681115300
Descrizione codice locale	LEDSONT70730
Codice d'ordine	81115300
Codice materiale (12NC)	929001898402
Codice locale	LEDSONT70730
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696811153
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696811160

Disegno tecnico



Product	D	C
TForce LED Road 55-35W E27 730	61 mm	200 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730

General uniform lighting - TForce LED Road 55-35W E27 730


TrueForce LED Public (Road - SON)

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 55-35W E27 730

Durata



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730

