



TrueForce LED Public (Road - SON)



TrueForce LED Road 60-35W E27 740

Le lampade Philips TrueForce LED road offrono una soluzione LED di facile e rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I prodotti garantiscono l'efficienza energetica e i benefici a lungo termine del LED nella sostituzione HID ed un risparmio immediato con un basso investimento iniziale.

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips illuminazione per lo schema elettrico e le istruzioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E27 [E27]		70 %
Durata nominale	50.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	50 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	35 W
Marchio CE	Sì	Corrente lampada (Nom)	920 mA
Conformità a RoHS EU	Sì	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Codice colore	740 [CCT of 4000K]	Fattore di potenza (frazione)	0,9
Flusso luminoso	6.000 lm	Tensione (Nom)	70-80 V
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Temperatura	
Temperatura del colore correlata	4000 K	Temp. massima involucro (Nom)	95 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	171,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	70		

TrueForce LED Public (Road - SON)

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	Altro

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	35 kWh
Numero di registrazione EPREL	403565

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TForce LED Road 60-35W E27 740
----------------------	--------------------------------


Nome completo prodotto	TrueForce LED Road 60-35W E27 740
Full EOC	87186968117700
Descrizione codice locale	LEDSONT70740
Codice d'ordine	81117700
Codice materiale (12NC)	929001898502
Codice locale	LEDSONT70740
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696811177
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696811184

Disegno tecnico




Product	D	C
TForce LED Road 60-35W E27 740	61 mm	200 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - TForce LED Road 60-35W E27 740



Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 60-35W E27 740

TrueForce LED Public (Road - SON)



Fotometrie



General Uniform Lighting
TForce LED 60-35W E27 740 (Lx 140mm)

General uniform lighting - TForce LED Road 60-35W E27 740

Durata



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 60-35W E27 740

Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 60-35W E27 740

