



Especialidades CorePro Plastic LED



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

As especialidades LED podem ser facilmente instaladas para determinadas aplicações.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|--------------------------------|-----------|
| Casquilho | E27 [E27] |
| Vida útil nominal | 15.000 h |
| Ciclo de comutação | 50.000 |
| Tecnologia de iluminação | LED |
| Referência de medição de fluxo | Sphere |
| Marca CE | Sim |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim |

| Caraterísticas técnicas da luz | |
|--|--------------------|
| Código da cor | 840 [CCT of 4000K] |
| Ângulo do feixe (Nom.) | 240 ° |
| Fluxo Luminoso | 1.050 lm |
| Designação da cor | Branco frio (CW) |
| Temperatura de cor correlacionada | 4000 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 110,00 lm/W |
| Consistência da cor | <6 |
| Color rendering index (CRI) | 80 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % |
| Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3 | 1,0 |

| | |
|--|-----|
| Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM) | 0,4 |
| Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471 | RG1 |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
|--|-------------|
| Frequência de linha | 50 to 60 Hz |
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de Energia | 9,5 W |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 84 mA |
| Potência equivalente | 75 W |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz | 0,5 s |
| Fator de potência (Fração) | 0,51 |
| Tensão (Nom.) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|-------------------------|-------|
| T-máxima na caixa (Nom) | 85 °C |

| Controlos e regulação | |
|-----------------------|-----|
| Regulável | Não |

Especialidades CorePro Plastic LED

Características mecânicas e compartimento

| | |
|-----------------------|--------|
| Acabamento da lâmpada | Fosca |
| Formato da lâmpada | Linear |

Aprovação e aplicação


| | |
|---------------------------------|--------|
| Classe de Eficiência Energética | E |
| Consumo de energia kWh/1000 h | 10 kWh |
| Número de registo EPREL | 415170 |
| EyeComfort | Sim |

Dados do produto

| | |
|------------------------------|--|
| Nome de produto da encomenda | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 |
|------------------------------|--|


| | |
|---|--|
| Nome do produto completo | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 |
| Código do produto completo | 871869681453600 |
| Código de encomenda | 81453600 |
| N.º material (12NC) | 929001901502 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8718696814536 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| EAN/UPC – Caso | 8718696814543 |

Desenho dimensional




| Product | D | C |
|--|---------|----------|
| CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 37,2 mm | 114,3 mm |

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


Especialidades CorePro Plastic LED

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

