

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER LEDtube Mains T5

## MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

全新 Philips Master LEDtube Mains T5 可简化您的照明项目。您无需再为驱动器技术而烦恼。得益于其独特的设计，Philips MASTER LEDtube Mains T5 可安装于使用市电连接工作的灯具中。使用轻松简单！Philips MASTER LEDtube Mains T5 具有出色的安全性和可靠性，且便于安装，是用来替代标准荧光灯管的理想之选，该产品节能效果出众，维护成本更低，可在其整个使用寿命中为您带来更大价值。

### 产品数据


一般信息		频闪效应可见度测量 (SVM)	
底座	G5	频闪效应可见度测量 (SVM)	0.4
标称使用寿命	50,000 小时	光生物学安全性符合 EN 62471	RG0
切换循环	200,000	<b>操作和电气</b>	
照明技术	LED	线频率	50 to 60 Hz
光通量测量参考	Sphere	输入频率	50 至 60 Hz
CE 标志	是	功耗	26 W
符合欧盟 RoHS 规范	是	灯具电流 (标称)	125 mA
<b>灯技术</b>		启动时间 (标称)	0.5 s
颜色代码	840 [CCT of 4000K]	60% 灯光下的预热时间	0.5 s
光束角度 (标称)	200 °	功率系数 (小数)	0.92
光通量	3,900 lm	电压 (标称)	220-240 V
颜色名称	冷白色 (CW)	LED 替代荧光灯照明功率	49 W
相关色温 (标称)	4000 K	电源侵入电流	20
光效 (额定) (标称)	150 lm/W	MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 电源	31
颜色一致性	<6	MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 不带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	-
显色指数 (CRI)	80	MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	-
标称使用寿命结束时灯的光通量维持率 (标称)	70 %	MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 电源	50
频闪值 (PstLM) - 频闪值符合 EN 61000-3-3 标准	1		

# MASTER LEDtube Mains T5

MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 不带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	
MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 带紧凑型盖帽的 EM 镇流器	
镇流器兼容性	电源
<b>温度</b>	
环境温度范围	-20 至 +45°C
最大外壳温度 (标称)	65 °C
<b>控制和调光</b>	
可调光	否
<b>机械和外壳</b>	
灯泡外观	磨砂
灯泡材料	玻璃
产品长度	1,500 mm
灯泡外形	T5
<b>审批和申请</b>	
能效等级	D



节能产品	是
批准标志	遵从 RoHS TUV CE 标志 KEMA Keur 证书
能耗 kWh/1000 h	26 kWh
EPREL 注册号	1476415
<b>产品数据</b>	
订单产品名称	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
完整的产品名称	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
完整产品代码	871869681931900
订购代码	929001908902
材料编号 (12NC)	929001908902
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696819319
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696819326

## 二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15.5 mm	17.1 mm	1,449 mm	1,456 mm	1,463 mm

## 光度数据




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5


# MASTER LEDtube Mains T5

## 光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5


## 寿命




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

# MASTER LEDtube Mains T5

## 寿命



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

