



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi di illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	2G11 [2G11]	Corrente lampada (Min)	400 mA
Durata di vita nominale (Nom)	30000 h	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
B50L70	30000 h	Fattore di potenza (Nom)	NA
		Tensione (Nom)	53-77 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]	Temp. ambiente (Max)	45 °C
Angolo del fascio (Nom)	160 °	Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Flusso luminoso (Nom)	3400 lm	Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	3400 lm	Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Angolo del fascio specificato	160 °	Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Controlli e regolazione del flusso	
Uniformità del colore	<6	Regolabile	No
Indice di resa dei colori (Nom)	83	Approvazione e applicazione	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Funzionamento e parte elettrica		Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Frequenza di ingresso	20000-70000 Hz	Marchi di approvazione	Marchio CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Power (Rated) (Nom)	24 W		
Corrente lampada (Max)	600 mA		

CorePro LED PLL

Consumo energetico kWh/1000 h	29 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869682841000
Nome prodotto ordine	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
EAN/UPC - Prodotto	8718696828410
Codice d'ordine	82841000

Codice Locale	PLLED4P55840
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001920502
Peso netto (Pezzo)	0,160 kg



Disegno tecnico



TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND


Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm

Fotometrie



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



CorePro LED PLL

Durata




LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

