



# CorePro LED PLL

## CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL är den perfekta uppgraderingslösningen för downlights och armaturer för en rad olika allmänbelysningar. Den integrerar en LED-ljuskälla i en traditionell lysrörsdesign för att ge avsevärda energibesparingar under hela livslängden, som är dubbelt så lång än som för vanliga lysrör.

### Produktdata

Allmän information		Tändningstid (nom)	
Socket	2G11 [ 2G11]		0,5 s
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Driftcykel	50000X	Effektfaktor (nom)	NA
B50L70	30000 h	Spänning (nom)	53-77 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]	T-ambient (max)	45 °C
Spridningsvinkel (nom)	160 °	T-ambient (min)	-20 °C
Ljusflöde (nom)	3400 lm	T-förvaring (max)	65 °C
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3400 lm	T-förvaring (min)	-40 °C
Nom. spridningsvinkel	160 °	T-Case max. (nom)	70 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Styrenheter och dimring	
Färgbeständighet	<6	Dimbara	No
Färgåtergivningsindex (nom)	83	Användning och godkännande	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Drift och elektricitet		Energisparande produkt	Yes
Ingångsfrekvens	20000-70000 Hz	Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Power (Rated) (Nom)	24 W	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh
Lampström (max)	600 mA		
Lampström (min)	400 mA		


# CorePro LED PLL

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869682841000
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
EAN/UPC – Produkt	8718696828410
Beställningsnummer	82841000

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001920502
Nettovikt (stycke)	0,160 kg



## Måttskiss



TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND


Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm

## Fotometriska data



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



# CorePro LED PLL

## Livslängd




LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

## CorePro LED PLL

