

MASTER Value Decorative LED bulbs

CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD

Den nya serien MASTER Value Decorative LED bulbs kan förändra alla hem. Dekorativa LED-lampor är perfekta för dekorativa belysningsprojekt, de ger en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och minimalistisk belysning. Med en mycket lång livslängd, upp till 90 % energibesparing, inget flimmar och omedelbar full ljusstyrka får du mjukt och jämnt fördelat ljus. Tack vare de dimbara LED-lamporna kan du öka eller minska ljuset för att passa ditt humör. Du kan skapa en välkomnande harmonisk känsla i dina utrymmen med dekorativa LED-lampor som lyser med trendig och elegant charm.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	822 [CCT of 2200K]
Ljusflöde	630 lm
Färgbeteckning	Flame
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	8 W
Lampström (nom)	52 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C


Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja

MASTER Value Decorative LED bulbs

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Amber
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD
Full EOC	871869684154900


Beskrivning av lokal kod	8293214
Beställningsnummer	84154900
Materialnummer (12NC)	929001921602
Lokal kod	8293214
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696841549
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696841556

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD	60 mm	104 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD


MASTER Value Decorative LED bulbs

Fotometriska data




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD

