



TrueForce Core LED Public (Urbanistica/ Strada– HPL/SON)

TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Le lampade di urbanistica Philips TrueForce LED rappresentano una soluzione LED semplice con un ottimo periodo di ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). Queste lampade assicurano l'efficienza energetica e la maggiore durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, con un basso investimento iniziale e risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce adeguate, il cliente potrà montare facilmente le lampade LED TrueForce nei sistemi esistenti, migliorando così la qualità della luce senza dover cambiare gli apparecchi o compromettere l'effetto luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E27 [E27]		80
Durata nominale	25.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Funzionamento e parte elettrica	
Lighting Technology	LED	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Conformità a RoHS EU	SI	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	42 W
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Corrente lampada (Nom)	190 mA
Flusso luminoso	5.000 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,3 s
Temperatura del colore correlata	4000 K	Fattore di potenza (frazione)	0,98
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	119,00 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V
Uniformità del colore	<6		

TrueForce Core LED Public (Urbanistica/Strada– HPL/SON)

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
--------------------	-------------

Forma lampadina	Altro
-----------------	-------

Approvazione e applicazione


Consumo energetico kWh/1000 h	42 kWh
-------------------------------	--------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR
----------------------	--------------------------------------



Nome completo prodotto	TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR
Full EOC	871869959444200
Codice d'ordine	59444200
Codice materiale (12NC)	929001925102
Codice locale	COREHPL125840
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699594442
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699594459

Disegno tecnico



Product	D	C
TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR	108 mm	265 mm

Fotometrie




General uniform lighting - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR


TrueForce Core LED Public (Urbanistica/Strada- HPL/SON)

Fotometrie




Light Distribution Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Durata



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

