



# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	820 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	350 lm
Désignation de la couleur	Flamme
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	70,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	25 mA
Puissance équivalente	30 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	35 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambré transparent
Forme de la lampe	Autre

# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D
Nom de produit complet	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D



Code EOC	871869959351300
Code de commande	59351300
Code 12NC	929001935601
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699593513
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699593520

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	202 mm	188 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D


# Lampes LED Designs et Décoratives DIM

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

