



TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 48-42W E27 830

Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali. La soluzione oltre ad assicurare i vantaggi offerti dalla tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata, richiede un ridotto investimento iniziale. Grazie a un design esclusivo e alla compatibilità ottimale di queste lampade, è possibile procedere con l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con quelle TrueForce LED senza cambiare l'apparecchio o l'alimentatore. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce, creando al contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	20.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °

Flusso luminoso	4.800 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	114,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	42 W
Corrente lampada (Nom)	240 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	100 °C
-------------------------------	--------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	Forma a T


Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h	42 kWh
-------------------------------	--------

Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830
Nome completo prodotto	TrueForce Core HB MV ND 48-42W E27 830
Full EOC	871869959716000
Codice d'ordine	59716000
Codice materiale (12NC)	929001938202
Codice locale	COREHPI42830
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699597160
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718699597177

Disegno tecnico



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	123 mm	225 mm

Fotometrie




General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830


TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Fotometrie




Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830

Durata



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830

