



Zubehör

CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF

Die neuen, dekorativen Kabel mit E27 Fassung ermöglichen ein neues Beleuchtungserlebnis, bei der das Leuchtmittel im Mittelpunkt steht. Kombiniert mit der Philips Classic LEDbulb Deko-Kollektion oder den Philips Classic LEDbulb im Retrolook erzeugen Sie eine Atmosphäre ganz nach dem aktuellen Industriell-Einrichtungstrend. Das mit Stoff ummantelte Kabel hat eine Gesamtlänge von 2 Meter, welches verkürzt werden kann. Der schwarze, mattierte Baldachin und die E27 Fassung sind aus hochwertigem Metall verarbeitet. Die E27 Fassung ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Rosé und Gold.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Nennlebensdauer	10.950 Stunde(n)
Schaltzyklus	25.000
Beleuchtungstechnologie	LED
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Nennlichtausbeute (nom.)	0,00 lm/W
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	40 W
Lampenstrom (Nom)	330 mA

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Spannung (Nom)	120-240 V
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Gesamtbezeichnung des Produkts	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Gesamt-Produktcode	87186961677900
Bestellcode	16777900
Material-Nr. (12NC)	929001978001
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696167779
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699624101