



Master - LED HID SON-T



TrueForce LED Road 42-25W E27 740

Philips MASTER - LED HID SON-T-lampor är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och ökad livslängd samt ger omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du enkelt eftermontera MASTER – LED HID SON-T-lampor i befintliga SON- and SON-T-system och på så sätt förbättra ljuskvaliteten med LED utan att armaturens driftdon (för IF-ersättningar) eller reflektor behöver bytas ut.

Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingschemat och instruktioner.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	740 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	4 200 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K


Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	168,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	70
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Effektförbrukning	25 W
Lampström (nom)	800 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9

Master - LED HID SON-T

Spänning (nom)	50-60 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	95 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Annat
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	25 kWh
EPREL-registreringsnummer	403602



Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TForce LED Road 42-25W E27 740
Fullständigt produktnamn	TrueForce LED Road 42-25W E27 740
Full EOC	871869963253300
Beskrivning av lokal kod	8294610
Beställningsnummer	63253300
Materialnummer (12NC)	929001999502
Lokal kod	8294610
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699632533
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699632540

Måttskiss



Product	D	C
TForce LED Road 42-25W E27 740	61 mm	200 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - TForce LED Road 42-25W E27 740

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 42-25W E27 740


Master - LED HID SON-T

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - TForce LED Road 42-25W E27 740

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 42-25W E27 740



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 42-25W E27 740

