



TrueForce LED Public (Road - SON)



TrueForce LED Road 90-55W E40 740

Le lampade Philips TrueForce LED road offrono una soluzione LED di facile e rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I prodotti garantiscono l'efficienza energetica e i benefici a lungo termine del LED nella sostituzione HID ed un risparmio immediato con un basso investimento iniziale.

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips illuminazione per lo schema elettrico e le istruzioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E40		70 %
Durata nominale	50.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	50 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	55 W
Marchio CE	Sì	Corrente lampada (Nom)	1.000 mA
Conformità a RoHS EU	Sì	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Codice colore	740 [CCT of 4000K]	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Flusso luminoso	9.000 lm	Tensione (Nom)	88-98 V
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Temperatura	
Temperatura del colore correlata	4000 K	Temp. massima involucri (Nom)	97 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	163,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	70		

TrueForce LED Public (Road - SON)

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	Altro

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	55 kWh
Numero di registrazione EPREL	403608

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TForce LED Road 90-55W E40 740
----------------------	--------------------------------



Nome completo prodotto	TrueForce LED Road 90-55W E40 740
Full EOC	871869963906800
Descrizione codice locale	LEDSONT100740
Codice d'ordine	63906800
Codice materiale (12NC)	929002007502
Codice locale	LEDSONT100740
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699639068
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718699639075

Disegno tecnico



Product	D	C
TForce LED Road 90-55W E40 740	71 mm	262 mm

Fotometrie




Accent Lighting Spots - TForce LED Road 90-55W E40 740

Light Distribution Diagram - TForce LED Road 90-55W E40 740


TrueForce LED Public (Road - SON)

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 90-55W E40 740

Durata



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 90-55W E40 740



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 90-55W E40 740

