

# Master - LED HID SON-T



## TrueForce LED Road 90-55W E40 740

Philips MASTER - LED HID SON-T-lampor är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och ökad livslängd samt ger omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du enkelt eftermontera MASTER – LED HID SON-T-lampor i befintliga SON- and SON-T-system och på så sätt förbättra ljus kvaliteten med LED utan att armaturens driftdon (för IF-ersättningar) eller reflektor behöver bytas ut.

### Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingschemat och instruktioner.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E40 [E40]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	740 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	9 000 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	163,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	70
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Effektförbrukning	55 W
Lampström (nom)	1 000 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9


# Master - LED HID SON-T

Spänning (nom)	88-98 V
<b>Temperatur</b>	
T-Case max. (nom)	97 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbar	Nej
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Annat
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	55 kWh
EPREL-registreringsnummer	403608

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	TForce LED Road 90-55W E40 740
Fullständigt produktnamn	TrueForce LED Road 90-55W E40 740
Full EOC	871869963906800
Beskrivning av lokal kod	8294612
Beställningsnummer	63906800
Materialnummer (12NC)	929002007502
Lokal kod	8294612
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699639068
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699639075

## Måttskiss



Product	D	C
TForce LED Road 90-55W E40 740	71 mm	262 mm

## Fotometriska data




Accent Lighting Spots - TForce LED Road 90-55W E40 740

Light Distribution Diagram - TForce LED Road 90-55W E40 740

# Master - LED HID SON-T

## Fotometriska data



## Livslängd

