



TrueForce LED Public (Road - SON)



TrueForce LED Road 112-68W E40 730

Le lampade Philips TrueForce LED road offrono una soluzione LED di facile e rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I prodotti garantiscono l'efficienza energetica e i benefici a lungo termine del LED nella sostituzione HID ed un risparmio immediato con un basso investimento iniziale.

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips illuminazione per lo schema elettrico e le istruzioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E40 [E40]		70 %
Durata nominale	50.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	50 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	68 W
Marchio CE	Si	Corrente lampada (Nom)	1.650 mA
Conformità a RoHS EU	Si	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Codice colore	730 [CCT of 3000K]	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Flusso luminoso	11.200 lm	Tensione (Nom)	80-90 V
Designazione colore	Bianco (WH)	Temperatura	
Temperatura del colore correlata	3000 K	Temp. massima involucri (Nom)	103 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	164,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	70		

TrueForce LED Public (Road - SON)

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	Altro

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	68 kWh
Numero di registrazione EPREL	465205

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TForce LED Road 112-68W E40 730
----------------------	---------------------------------



Nome completo prodotto	TrueForce LED Road 112-68W E40 730
Full EOC	871869963908200
Descrizione codice locale	LEDSONT150730
Codice d'ordine	63908200
Codice materiale (12NC)	929002007602
Codice locale	LEDSONT150730
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699639082
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718699639099

Disegno tecnico



Product	D	C
TForce LED Road 112-68W E40 730	71 mm	262 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 112-68W E40 730

Light Distribution Diagram - TForce LED Road 112-68W E40 730

TrueForce LED Public (Road - SON)


Fotometrie




© Philips Lighting B.V. 2023. Pagina 11 di 11

Accent Lighting Spots - TForce LED Road 112-68W E40 730

Durata



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 112-68W E40 730



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 112-68W E40 730

