



Classic filament LED candles and lusters

Classic LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information

Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Färgkod	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	71,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	3,5 W

Lampström (nom)	25 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.68
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	55 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	B35 [B 35 mm]

Användning och godkännande


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
---------------------------------	-------

Classic filament LED candles and lusters

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL
Fullständigt produktnamn	Classic LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL
Full EOC	871869964622600
Beskrivning av lokal kod	8295147
Beställningsnummer	64622600



Materialnummer (12NC)	929002017902
Lokal kod	8295147
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699646226
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699646233

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL	35 mm	104 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - CLA LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL

Classic filament LED candles and lusters

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle DT3.5-25W E14 CRI90 B35 CL

