



# MASTER Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

En høytytelses LED-løsning, det profesjonelle MASTER Value LED-røret er ideelt for å erstatte T8-lysrør med EM-forkobling eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en optimal kombinasjon av verdi og ytelse – for bruk i all generell belysning, kontor, industri, detaljhandel og gjestfrihet. Den unike designen til dette LED T8-rørlyset tilbyr bred kompatibilitet, sikkerhet og rask installasjon, samt umiddelbare energibesparelser.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	3 700 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	154,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	24 W
lyskildestrom (maks.)	112 mA
lyskildestrom (min.)	103 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

# MASTER Value LEDtube T8

## Mekanikk og innfatning

Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm

## Godkjenning og bruksområde


Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8
----------------------------	--------------------------------------



Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8
Full EOC	871869964707000
Bestillingskode	64707000
Materialenr. (12NC)	929002022502
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699647070
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718699647087

## Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8



# MASTER Value LEDtube T8

## Fotometriske data





General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

# MASTER Value LEDtube T8

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

