



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
---	--

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,48
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe B35 [B 35 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 387417

Données du produit

Nom du produit de la commande CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Nom de produit complet Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Code EOC 871869964825100

Code de commande 64825100

Code 12NC 929002024302


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718699648251

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC – Boîte 8718699648268

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL	35 mm	97 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Accent Lighting Spots - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL

