



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
---	--

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,48
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387418

Données du produit

Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL
-------------------------------	---



Nom de produit complet	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL
Code EOC	871869964827500
Code de commande	64827500
Code 12NC	929002024602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699648275
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699648282

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL	45 mm	80 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 840 P45 CL

