



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température

Température maximale du produit (nom.)	45 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	G120 [G 120 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	400294
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
Nom de produit complet	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
Code EOC	871869964817600
Code de commande	64817600
Code 12NC	929002025201
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699648176
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699648183

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

