



Classic filament LEDbulbs

LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	60 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Classic filament LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	G120 [G 120 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	400294
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
-------------------------	--


Fullständigt produktnamn	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
Full EOC	871869964817600
Beskrivning av lokal kod	8295899
Beställningsnummer	929002025201
Materialnummer (12NC)	929002025201
Lokal kod	8295899
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699648176
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC – Hölje	8718699648183

Måttskiss




Product	D	C
LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4


Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data



General uniform lighting - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

