



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1 055 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	124,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8,5 W
Courant lampe (nom.)	70 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387423
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL
	CL


Nom de produit complet	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL
Code EOC	871869964908100
Code de commande	64908100
Code 12NC	929002025402
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699649081
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699649098

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


## Données photométriques




© Philips Lighting B.V. 2023

General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL

