



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

| Informations générales                           |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Culot                                            | E27 [E27]          |
| Durée de vie nominale                            | 15 000 h           |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 20 000             |
| Type de lampe                                    | LED                |
| Référence de mesure de flux                      | Sphere             |
| Conforme à RoHS                                  | Oui                |
| Données techniques de l'éclairage                |                    |
| Code couleur                                     | 840 [CCT of 4000K] |
| Flux lumineux                                    | 1 055 lm           |
| Désignation de la couleur                        | Blanc froid (CW)   |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 4000 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 124,00 lm/W        |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |


| Fonctionnement et électricité          |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire                     | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée                     | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique                | 8,5 W       |
| Courant lampe (nom.)                   | 70 mA       |
| Puissance équivalente                  | 75 W        |
| Heure de démarrage (nom.)              | 0,5 s       |
| Temps de chauffe à 60 %                | 0,5 s       |
| Facteur de puissance (fraction)        | 0,52        |
| Tension (nom.)                         | 220-240 V   |
| Température                            |             |
| Température maximale du produit (nom.) | 50 °C       |
| Commandes et gradation                 |             |
| Variation de l'intensité lumineuse     | Non         |

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mécanique et boîtier               |                                             |
| Finition ampoule                   | Transparent                                 |
| Forme de la lampe                  | A60 [A 60 mm]                               |
| Approbation et application         |                                             |
| Classe d'efficacité énergétique    | E                                           |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 9 kWh                                       |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 387424                                      |
| Données du produit                 |                                             |
| Nom du produit de la commande      | CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840<br>A60 CL1CT |


|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Nom de produit complet     | CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840<br>A60 CL1CT |
| Code EOC                   | 871869970424700                             |
| Code de commande           | 70424700                                    |
| Code 12NC                  | 929002025502                                |
| Quantité par pack          | 1                                           |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718699704247                               |
| Conditionnement par carton | 10                                          |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718699704254                               |

Schéma dimensionnel




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT | 60 mm | 104 mm |

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


## Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT

General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT

