



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387430

Données du produit

Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL
-------------------------------	--



Nom de produit complet	CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL
Code EOC	871869970412400
Code de commande	70412400
Code 12NC	929002026202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699704124
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699704131

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL	60 mm	104 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A6OCL

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A6OCL



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A6OCL

