



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387431
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10
Nom de produit complet	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10
Code EOC	871869970416200
Code de commande	70416200
Code 12NC	929002026431
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699704162
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699704179

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

